

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/delta-lampa-uv-c-2-5w-przenosna-z-aku-800mah-czarny-p-43185.html>



Delta lampa UV-C 2,5W przenośna z aku 800mAh czarny

Cena	94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT_005574
Kod producenta	FT_005574
Producent	BRAK

Opis produktu

Delta lampa UV-C 2,5W przenośna z aku 800mAh czarny

Lampa dezynfekcyjno - sterylizująca Delta UV-C jest przenośnym urządzeniem, które zabija wirusy i bakterie znajdujące się w pomieszczeniu. Wykorzystanie lamp emitujących promieniowanie UV to najlepszy sposób pozbycia się z powierzchni wirusów, bakterii i grzybów. Dzięki zasilaniu bateryjnemu lampy można używać nawet tam, gdzie nie ma dostępu do prądu.

Promieniowanie UV-C to część promieniowanie słonecznego praktycznie pochłanianego w 100% przez atmosferę ziemską, obecnie swoje zastosowanie znalazło w lampach będących skuteczną bronią w walce z wirusami i bakteriami. Światło ultrafioletowe posiada zdolność do niszczenia różnego rodzaju mikroorganizmów. W przypadku wirusów czy bakterii, dochodzi do zniszczenia otaczającej ich cienkiej warstwy lipidowej oraz destrukcyjnym wpływem na wiązania w DNA, dlatego urządzenia emitujące promieniowanie UV stosowane są w szczególności do dezynfekcji pomieszczeń i znajdujących się w nich wszelakich sprzętów.

Lampa generuje światło UV, które w połączeniu z naturalnym tlenem zawartym w powietrzu wytwarza czysty ozon (bez tlenków azotu). W zwykłym pokoju część pomieszczenia może być zasłonięta przed światłem UV z lampy przez meble lub inne przedmioty, ale ozon, który też zabija bakterie i wirusy i tak tam dotrze. Dodatkowo ozon pozwoli usunąć formaldehydy z powietrza i pozbyć się przykrych zapachów.

Lampa jest zasilana z wbudowanego akumulatora i może być ładowana z USB. Przeznaczona jest do dezynfekcji ciasnych przestrzeni, takich jak kabiny prysznicowe, toaletowe czy wnętrza szaf.

Główne cechy:

- Moc: 2,5W
- Żywotność promiennika: 10000h
- Bateria starcza na ok. 100 minut pracy na jednym ładowaniu
- Efektywna na przestrzeni maksymalnie 2-3m²
- Wymiary: 158x56x46mm

Zasady bezpieczeństwa:

- Podczas używania lampy w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta
- Nie wolno stosować lampy w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych
- W dezynfekowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które

powodują płomień lub iskrę, pracy przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiania obiektów zabrudzonych olejem lub smarem

- Lampa nie powinna być używana przez osoby z zaburzeniami węchu
- Nie stosować lampy w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek jej elementów (w szczególności szklanej rurki kwarcowej)
- Dezynfekowane pomieszczeń powinno być zamknięte a przed wejściem musi zostać umieszczona dobrze widoczna tabliczka z napisem: WSTĘP WZBRONIONY – ODKAŻANIE
- Po zakończeniu dezynfekcji, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres od 15 do 30 minut
- Czas dezynfekcji zależy od rozmiaru pomieszczenia i powinien zawierać się między 15 a 60 minut
- Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach jak i długotrwałe wdychanie ozonu w niższych stężeniach może spowodować negatywne skutki fizjologiczne np. podrażnienie błon śluzowych, ból głowy, zaburzenia oddychania, ciężkie zapalenie płuc a nawet śmierć
- Częste lub długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu oświetlonym lampą UV jest szkodliwe dla spojówki i rogówki oka i może powodować stany zapalne, obrzęki, ropienie oczu, zaćmę a nawet utratę wzroku