

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/modul-napedowy-do-slidera-zeapon-micro-3-high-speed-p-69976.html>



Moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 - High Speed

Cena	1 254 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZP4200
Kod producenta	277_ZP4200
Kod EAN	6970684670704
Producent	Zeapon

Opis produktu

Moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 - High Speed

Moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 w wariantcie High Speed to idealny wybór, jeśli zależy Ci na jeszcze większej szybkości ruchów. Maksymalnie może to być aż 128 mm/s. Z pomocą modułu zautomatyzujesz ruch i dokładnie zaplanujesz jazdę, najazdy, odjazdy, zbliżenia oraz oddalenia, zyskując jednocześnie możliwość niekończącego się powtarzania dokładnie takich samych ujęć. Skorzystaj z ergonomicznych przycisków lub sięgnij po bezpłatną aplikację Zeapon Lab (iOS/Android). Moduł może być zasilany za pomocą akumulatorów NP-F, które naładujesz z wykorzystaniem portu USB-C. Urządzenie połączone ze sliderem Zeapon Micro 3 M500, M700 lub M1000 pozwoli Ci tworzyć płynne ruchome ujęcia i spektakularne timelapsy rodem z profesjonalnych produkcji video!

Główne cechy produktu

- moduł napędowy pozwalający zautomatyzować pracę sliderów z serii Micro 3
- wariant High Speed oferuje większą szybkość ruchów
- maks. prędkość ruchu to aż 128 mm/s
- zasilany za pomocą power banku, zasilacza USB (5 V, 2 A) lub akumulatora NP-F
- wsparcie bezpłatnej aplikacji Zeapon Lab (iOS / Android) umożliwiającej zdalne sterowanie sliderem
- montaż lub demontaż modułu napędowego trwa maksymalnie 5 sekund
- blokada akumulatora zapobiegająca przypadkowemu wypięciu ogniwa
- wyposażony w gniazdo USB-C
- możliwość programowania ruchów
- 3 poziomy prędkości
- możliwość odtwarzania zaprogramowanego ruchu w pętli
- ergonomiczne przyciski pozwalające kontrolować ruch w czasie rzeczywistym
- synchronizacja pracy aparatu i ruchów slidera pozwalająca tworzyć spektakularne timelapsy
- w zestawie solidny usztywniany futerał

Automatyzacja pracy slidera

Spraw, aby Twój slider Zeapon Micro 3 zyskał jeszcze więcej możliwości. Połącz go z modułem napędowym w wersji High Speed i odkryj prawdziwą magię płynnych i szybkich ujęć z automatyzacją ruchu. Ten wyjątkowy zestaw zapewni Ci jeszcze większą kontrolę nad rejestrowanym obrazem i perfekcyjną powtarzalność ujęć.

Postaw na szybkość!

Stworzony w odpowiedzi na rosnące oczekiwania fanów marki Zeapon, moduł napędowy w wariantcie High Speed umożliwia uzyskanie znacznie lepszych osiągnięć prędkości. Urządzenie otwiera przed Tobą drzwi do jeszcze bardziej dynamicznych scen. Moduł pozwala tworzyć efektowne kadry inspirowane twórczością mistrza kina grozy Alfreda Hitchcocka, sceny rodem z "Incepcji", a także efektowne ujęcia "slow motion". Maksymalna prędkość ruchu, jaki możesz uzyskać z modułem High Speed to aż 128 mm/s.

Poziom prędkości	wersja High Speed	wersja podstawowa
Wolny (Slow Speed)	56 mm/s	13 mm/s
Średni (Medium Speed)	100 mm/s	26 mm/s
Szybki (High Speed)	128 mm/s	36 mm/s

Prosta obsługa

Na obudowie modułu napędowego do slidera Zeapon Micro 3 - High Speed znajdziesz ergonomiczne przyciski, które pozwolą kontrolować urządzenie, gdy nie chcesz łączyć się z aplikacją. Dzięki nim możesz sterować platformą w czasie rzeczywistym lub zautomatyzować jej pracę. Wciśnięcie włącznika pozwoli również przełączać się pomiędzy 3 różnymi poziomami prędkości. Jeden rzut oka na diody LED wystarczy, aby zorientować się, jak szybko porusza się Twój aparat.

Ocean możliwości

Jazda równoległa, najazdy, odjazdy, zbliżenia, oddalenia – każdy z tych zabiegów urozmaici Twoje ujęcia o ruch! Dzięki temu tworzone materiały video staną się jeszcze ciekawsze. Wyposażenie slidera Zeapon Micro 3 w moduł napędowy pozwoli zautomatyzować ruch kamery, zapewniając wyjątkową precyzję.

W przeciwieństwie do podstawowej wersji modułu napędowego, silnik, jaki oferuje wariant High Speed umożliwia pracę tylko w pozycji horyzontalnej. Slidera nie należy ustawiać w pionie ani pod kątem.

Ujęcia jak u Hitchcocka

Połączenie modułu napędowego do slidera Zeapon Micro 3 w wariantcie High Speed z bezprzewodowym systemem follow focus pozwoli dynamicznie przybliżać się do tła, z jednoczesnym skupieniem ostrości na filmowanym obiekcie. Technika spopularyzowana przez Alfreda Hitchcocka wykorzystywane jest do ukazywania intensywnych wewnętrznych zmian postaci, tworząc efekt dużego napięcia. Po ustawieniu punktów A i B slider może automatycznie poruszać się pomiędzy nimi, gwarantując płynność i stabilność ujęć. Dzięki wysokiej prędkości ruchu osiągniesz dynamikę, jakiej nie da się uzyskać z podstawową wersją modułu napędowego.

Ruch w zwolnionym tempie

Większa szybkość ruchów slidera otwiera przed Tobą nowe możliwości eksperymentowania ze... zwolnionym tempem. Spowolnienie dynamicznych kadrów pozwoli Ci uzyskać niepowtarzalne efekty. Jeśli połączysz moduł napędowy z głowicami PONS, zyskasz jeszcze bogatszą perspektywę. W ten sposób stworzysz kadry, których nie udałoby się spreparować za pomocą postprodukcji. Ruchome ujęcia w zwolnionym tempie nabiorą nowego wymiaru, oddając subtelność każdej nakręconej sceny.

Magia timelapsów

Moduł napędowy połączony ze sliderem Zeapon Micro 3 pozwoli Ci tworzyć ruchome timelapsy, na których przedstawisz niewidoczny gołym okiem upływ czasu. Zaprogramuj urządzenie, sprawdź, jak prezentują się kadry, w różnych pozycjach aparatu i pozwól, aby cały proces odbył się automatycznie. Aplikacja Zeapon Lab sama policzy, ile klatek potrzebujesz, aby uzyskać pożądaný efekt, a także poda czas, jaki będzie trzeba poświęcić na stworzenie krótkiego materiału video z setek zdjęć.

Błyskawiczna instalacja

Połączenie modułu napędowego w wariantcie High Speed ze sliderem trwa zaledwie kilka sekund. Montaż lub demontaż silnika wymaga jedynie przekręcenia dwóch śrub. Moduł napędowy nie jest połączony z pasem, a ruch przekazywany jest poprzez wytrzymałe koło zębate. Zmiana sposobu pracy z manualnego na zautomatyzowany jest więc prosta jak nigdy wcześniej!

Zdalne sterowanie

Dzięki bezpłatnej aplikacji Zeapon Lab (na systemy iOS oraz Android) obsługa modułu napędowego do Slidera Zeapon Micro 3 0 High Speed stanie się jeszcze wygodniejsza, a Ty zyskasz większą swobodę pracy. Programuj sekwencje ruchów, kontroluj dostępne w oddzielnej sprzedaży głowice Zeapon Pons i steruj silnikiem w czasie rzeczywistym. Aplikacja otworzy przed Tobą nowe możliwości, dając dostęp do unikalnych narzędzi, które pozwolą stworzyć piękne timelapsy, animacje poklatkowe lub spektakularne panoramy.

Dodatkowe zasilanie

Moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 - High Speed wyposażono w gniazdo akumulatorów NP-F. Dzięki temu nie musisz martwić się o dostęp do gniazdka elektrycznego, gdy pracujesz poza domem. A kiedy podczas tworzenia długich timelapsów wyczerpie się ostatni akumulator, zawsze możesz sięgnąć po power bank lub zasilacz 5 V i 2 A i korzystając z portu USB-C dodatkowo wydłużyć czas pracy.

Do pracy slidera wymagany jest akumulator z serii NP-F. Power bank stanowi dodatkowe źródło zasilania.

Nowe możliwości

Jeśli posiadasz już slider z serii Zeapon Micro 3, moduł napędowy będzie kolejnym krokiem w kierunku nowych umiejętności i bardziej profesjonalnych ujęć. To jednak dopiero początek przygody z "motion control". Istnieje bowiem wiele innych sposobów na rozszerzenie funkcjonalności slidera Zeapon Micro 3. Panoramy, zdjęcia i filmy 360o, ujęcia rodem z "Incepcji", programowanie ruchów w różnych płaszczyznach oraz jeszcze bardziej dopracowane timelapsy – wszystko to będzie możliwe z kolejnymi urządzeniami, które dołączają do Twojego niezbędnika video. Poznaj modułową rodzinę produktów Zeapon, rozwijaj swoje umiejętności i twórz jeszcze lepsze filmy oraz zdjęcia!

Slider Zeapon Micro 3 należy dokupić osobno lub w oddzielnym zestawie wraz z modułem napędowym.

Specyfikacja

- model: moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 - High Speed
- wymiary: 138,5 x 90,5 x 78 mm
- maks. udźwig: 8 kg
- waga: 750 g

Kompatybilność

- slidery z serii Zeapon Micro 3 (M500, M700, M1000)
- akumulatory z serii NP-F (np. NP-F550, NP-F750, NP-F970)

Zawartość zestawu

- moduł napędowy do slidera Zeapon Micro 3 - High Speed
- Gwarancja: 231178
- Kod produktu: ZP4200